



INSTRUKSI

J02048

2022-08-05



KIT BAUT PIJAKAN KAKI


INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾
94133-01 (Krom)	Kacamata Pelindung, Kunci torsi, Loctite 243 Biru	

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

ISI KIT



Gambar 1. Isi Kit: Kit Sekrup Pijakan Kaki

Tabel 2. Isi Kit: Kit Sekrup Pijakan Kaki

☒	Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.				
	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
☐	1	2	Mur, krom	8023	
☐	2	2	Cincin, krom	94128-01	
☐	3	2	Sekrup, TORX [®] , kepala kancing, krom	4233	

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari www.harley-davidson.com.

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

CATATAN

Baut yang disertakan dalam kit ini hanya untuk pemasangan satu kali. Jika kit ini dilepas setelah pemasangan awal, berikan lagi Loctite 243 (Biru) ke ulir baut.

PELEPASAN

- Lepas mur (3) dan sekrup (1) dariudukan pijakan kaki (4). Sisihkan mur dan sekrup.

PEMASANGAN

1. Oleskan lem pengunci ulir ke sekrup (1).
Consumable: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BIRU) (99642-97)
2. Lihat Gambar 2. Pasang pijakan kaki dengan cincin **baru** (2) dan sekrup (1).
3. Pasang mur **baru** (3). Kencangkan.
Torque: 13,6–21,7 N·m (10–16 ft-lbs)
4. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk sisi lainnya.



Gambar 2. Pemasangan Sekrup Pijakan Kaki